



# 百得精准装超能胶

## PSB5

### 产品特性

- 瞬间粘合
- 精准涂抹



### 产品介绍

百得精准装超能胶是以氰基丙烯酸乙酯为主要成分，单组分，中等粘度的液体胶粘剂。

### 应用范围

- 1) 百得精准装超能胶适用于家居、手工艺、劳作和汽车修理，可粘合瓷器、陶器、木材、皮革、橡胶、塑料、金属、硬卡纸及部分合成材料如：PVC，ABS 及聚苯乙烯。
- 2) 百得精准装超能胶不宜用于油面或蜡面塑料，例如聚丙烯，聚乙烯，特氟龙（PTFE）。
- 3) 不适用于粘贴硅橡胶，玻璃，PS 发泡

胶及合成纤维。

- 4) 不宜用于软皮革上。可能会引起材料，如皮革变硬或褪色，使用前可在材料隐蔽面做小面积的试用。

### 使用介绍

- 1) 清洁及抹干要粘贴的地方。
- 2) 打开瓶盖，将百得精准装超能胶涂在一个粘结表面上。
- 3) 压贴需粘合的表面约十五秒钟即可固定。
- 4) 将粘贴好的物件放置至少 5 分钟，最好隔一夜以保证达到足够的粘贴强度。
- 5) 使用之后，在平整的物体上轻敲管口倒空管嘴内的残液。用布或纸张清洁管嘴。

# 技术说明书

发布日期: 30.3.2024



6) 关上瓶盖，直立存放于低温干燥处。勿食用。

## 产品参数

| 类目   | 参数         |
|------|------------|
| 化学成分 | 氰基丙烯酸乙酯    |
| 外观   | 透明清澈液体     |
| 密度   | ~1.08 g/ml |

以上测试结果是在温度为 23±2 °C，湿度为 50±5% 条件下获得。

## 注意事项

- 1) 使用本产品时，保持良好通风。
- 2) 不适用于粘接可能盛放热的液体的器皿。
- 3) 若手指粘住，请将手指浸泡在温暖的肥皂水中，慢慢将粘着部分分开。
- 4) 请小心开盖，避免让胶粘剂接触皮肤及眼睛，若不慎触及眼睛，请立即用水冲洗并及时就医。
- 5) 必须放置在儿童接触不到的地方。请

## 执行标准

- HG/T2492

## 包装规格

5g 塑料瓶

## 保质期限

18 个月 (原包装存放于室内 2°C - 8°C 低温干燥处)

## 健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表 (可应要求提供)。

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部  
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼  
200438  
中国

电话: (+86-21) 2891 8000  
传真: (+86-21) 2891 8959  
www.henkel.cn  
www.henkel.com  
www.pattex.com.cn

