

# RUBSON Basic Recharge Neutre

Recharge Tab Basic Neutre x4



## DESTINATIONS

La recharge Tab Basic convient pour tous les appareils de la gamme Basic et Stop Humidité de 20 m<sup>2</sup>.

- Elle réduit fortement les mauvaises odeurs et lutte efficacement contre l'humidité. Le poids unitaire de chaque tab est de 450 grammes.

## BÉNÉFICES

- **Anti-humidité** : Ces Recharges Basic pour absorbeur d'humidité contiennent des cristaux actifs conçus pour absorber l'excès d'humidité dans l'air en la réduisant en liquide.
- **Anti-odeurs** : Ces recharges pour assainisseur d'air disposent d'une technologie qui réduit jusqu'à 70% des mauvaises odeurs sans les masquer pour une maison saine.
- **Assainissant** : Les recharges pour déshumidificateur préviennent moisissures, décollement du papier-peint, condensation, etc. et fonctionnent sans utilisation d'énergie.
- Ne consomme aucune énergie
- **Longue durée** : Une recharge pour déshumidificateur Basic dure jusqu'à 3 mois et est idéale pour les pièces dont la superficie maximale est de 20 m<sup>2</sup>
- **Emballage** – Rubson Recharges Tab Basic, Recharges Rubson anti-moisissures, Recharges universelles pour Absorbeurs Basic, 4 recharges.

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 2 à 3 mois d'efficacité dans une pièce très humides de 20 m <sup>2</sup>
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Emballage carton 100% recyclable



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## MISE EN OEUVRE

- Ouvrir le sachet de la Tab Basic
- Positionner la recharge Tab Basic sur la grille-support de votre appareil. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Lorsque la recharge est épuisée, totalement dissoute, vider l'eau du bac dans vos sanitaires.
- S'il reste un résidu de Tab Basic dans l'appareil, le rincer à l'eau.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

\* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée \*\* Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

---

### **HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Mai 2023